



LED-EX-taskulamppu paristolla, Tyyppi: EX4



Tilaustiedot

Tilausnumero	081484 EX4
GTIN	4058205000437
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu taskulamppu, tarkastettu pätevän ATEX-direktiivin mukaisesti. Uuden LED Lenser EX -sarjan valaisimet ovat erittäin pölytiivitä ja vedeltä suojattuja. Käytännöllinen ja kevyt kynävalaisin, jossa painekeytkin.

Toiminto:

IP68: Suojaus jatkuvalta upottamiselta veteen (vesitiivis) ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Paristotyyppi	Micro, AAA
Paino	65 g
Valovirta	50 lm
Valaisuaika	7 h
Valmistajamerkintä	EX4
IP-suojausluokka	IP 68
Kotelon väri	keltainen
Sisältää vyölaukun	ei
Pään Ø	20 mm
Advanced Focus System (AFS)	ei

ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 0
ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 20
Kokonaispituus	140 mm
Laiteominaisuudet	Soveltuu EX-alueille
Valokeilan laajuus	35 m
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyppi	Taskulamppu

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081554 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081551 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081552 LR3
Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081559 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081553 LR3