



LED-EX-taskulamppu paristolla, Tyyppi: EX7



Tilaustiedot

Tilausnumero	081484 EX7
GTIN	4058205001243
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu taskulamppu, tarkastettu pätevän ATEX-direktiivin mukaisesti. Uuden LED Lenser EX -sarjan valaisimet ovat erittäin pölytiivitä ja vedeltä suojattuja. Taskulamppu, patentoitu Advanced Focus System valokeilan kohdistukseen. Kätevä "Magnetic Switch" -kytkintä on helppo käyttää myös käsineet ja suojaruusteet päällä.

Toiminto:

IP68: Suojaus jatkuvalta upottamiselta veteen (vesitiivis) ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

Paristotyyppi	Micro, AAA
Valmistajamerkintä	EX7
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Valovirta	60 - 200 lm
Valaisuaika	16 - 45 h
IP-suojausluokka	IP 68
Paino	232 g
Sisältää vyölaukun	ei
Pään Ø	41 mm
Kotelon väri	keltainen

ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 0
ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 20
Advanced Focus System (AFS)	kyllä
Kokonaispituus	161 mm
Laiteominaisuudet	Soveltuu EX-alueille
Valokeilan laajuus	70 - 120 m
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Taskulamppu

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081551 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081554 LR3
Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081559 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081552 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081553 LR3