

Garant**Keskiöpöora HSS/E R tasopinnalla, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC k12: 6,3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	111450 6,3
GTIN	4045197000767
Tuoteluokka	11A

Kuvaus**Malli:**

Umpiaineesta hiottu ja takahiottu ja kierreuritettu.

Säteellisen keskiöporan ominaisuudet. Muoto R: Katso nro 111350.

Tekninen kuvaus

s – 0,1	14 mm
Nimellis-Ø D _C	6,3 mm
Terien lkm Z	2
Varren toleranssi	h7
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,05 mm/kierr,
Työkappaleen Ø	100–150 mm
varren Ø D _s	16 mm
Kokonaispituus L	71 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 333
tyyppi	R
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Upotuskulma ja säde	60 astetta

Leikkaussuunta	Oikea
Varsi	Lieriövarsi, h7
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöporat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		