

Garant**HSS-keskiöpora B, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC k12: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	111520 5
GTIN	4045197000941
Tuoteluokka	11A

Kuvaus**Malli:**

Umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Lisäsuojauspotus (120°:n suojakulma), kierreuritettu.**Tekninen kuvaus**

Varren toleranssi	h7
Työkappaleen Ø	63–100 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D _C	5 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,04 mm/kierr,
varren Ø D _s	18 mm
Kokonaispituus L	76 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 333
tyyppi	B
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Upotuskulma	120 astetta
Leikkaussuunta	Oikea

Varsi	Lieriövarsi, h7
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöporat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	70 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	8 m/min	P
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		