

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M20X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M20X0,5
GTIN	4045197998774
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

varren $\varnothing D_s$	16 mm
Varren nelikulmio $\square$	12 mm
Alkureiän $\varnothing$	19,5 mm
Kierteen syvyys	60 mm
Kierteen $\varnothing$	20 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M20×0,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi