

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M26X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M26X0,75
GTIN	4045197999252
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	0,75 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G

Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	78 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	26 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	25,25 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M26×0,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi