

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M2X0,4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M2X0,4
GTIN	4045197997609
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Alkureiän Ø	1,6 mm
Kierteen Ø	2 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H

Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,4 mm
Kierteen syvyys	6 mm
Kokonaispituus L	45 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M2×0,4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi