

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M16X0,75****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130000 M16X0,75 |
| GTIN         | 4045197998453   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H   |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05   |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G   |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H         |
| Toleranssiluokka | 7HX        |
| Toleranssiluokka | 7G         |
| Toleranssiluokka | 7GX        |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10   |
| Toleranssiluokka | 6H +0,20   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| varren Ø D <sub>s</sub> | 12 mm                                    |
| Standardi               | DIN 376                                  |
| Terien lkm Z            | 3  |
| Kokonaispituus L        | 110 mm                                   |
| Alkureiän Ø             | 15,25 mm                                 |
| Lastuava aine           | HSS E                                    |
| Kierteen syvyys         | 48 mm                                    |
| Kierteen Ø              | 16 mm                                    |
| Lastu-urien määrä       | 3  |
| Varren nelikulmio □     | 9 mm                                     |
| Kierteennousu           | 0,75 mm                                  |
| Kierretyyppi            | MF                                       |
| Kierteen koko           | M16×0,75                                 |
| Pinnoitus               | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma              | 60 astetta                               |
| Kierrenormi             | DIN 13                                   |
| Etuviiste               | B  |
| Varsi                   | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys            | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 3×D läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta          | Oikea                                    |
| Kierrettyökalun tyyppi  | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas              | ilman                                    |
| Tuotetyyppi             | Kierretappi                              |