

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M19X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M19X0,5
GTIN	4045197998699
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	16 mm
Kierteen Ø	19 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	18,5 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	140 mm
Kierteen syvyys	57 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierteennousu	0,5 mm
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	12 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M19×0,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi