

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M32X1,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M32X1,75
GTIN	4045197999740
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	32 mm
Kierteennousu	1,75 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G

Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	30,25 mm
Kierteen syvyys	96 mm
varren Ø D _s	25 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	20 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M32×1,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi