

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M1,1X0,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M1,1X0,25
GTIN	4045197996251
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20

Lastu-urien määrä	2
Kierteennousu	0,25 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	0,85 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Kierteen Ø	1,1 mm
varren Ø D _s	2,5 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	3,3 mm
Terien lkm Z	2
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M1,1×0,25
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi