

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M27X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M27X1,25
GTIN	4045197999351
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	27 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	16 mm
Kierteen syvyys	81 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Alkureiän Ø	25,75 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M27×1,25
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi