

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M24X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M24X1,5
GTIN	4045197999115
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	24 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen syvyys	72 mm
varren Ø D _s	18 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,5 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	22,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M24×1,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi