

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M18X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M18X1,25
GTIN	4045197998637
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	54 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,25 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H

Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	11 mm
varren $\varnothing D_s$	14 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 376
Alkureiän $\varnothing$	16,75 mm
Kierteen $\varnothing$	18 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M18x1,25
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi