

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M30X1,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M30X1,75
GTIN	4045197999603
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	22 mm
Kierteen $\varnothing$	30 mm
Kierteennousu	1,75 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX

Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kokonaispituus L	180 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	28,25 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	18 mm
Kierteen syvyys	90 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M30×1,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi