

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M1,2X0,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M1,2X0,25
GTIN	4045197996275
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	40 mm
Terien lkm Z	2
Kierteen Ø	1,2 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,25 mm
Lastu-urien määrä	2
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX

Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Alkureiän Ø	0,95 mm
Kierteen syvyys	3,6 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M1,2×0,25
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi