

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M20X1,25****Tilaustiedot**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130000 M20X1,25 |
| GTIN         | 4045197998804   |
| Tuoteluokka  | 10N             |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Lastu-urien määrä       | 3          |
| Standardi               | DIN 376    |
| Alkureiän Ø             | 18,75 mm   |
| Kierteen syvyys         | 60 mm      |
| Varren nelikulmio □     | 12 mm      |
| Kokonaispituus L        | 140 mm     |
| Terien lkm Z            | 3          |
| Lastuava aine           | HSS E      |
| Kierteen Ø              | 20 mm      |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 16 mm      |
| Kierteennousu           | 1,25 mm    |
| Toleranssiluokka        | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka        | ISO 1X 4HX |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Toleranssiluokka      | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka      | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka      | 7H                                       |
| Toleranssiluokka      | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka      | 7G                                       |
| Toleranssiluokka      | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,10                                 |
| Toleranssiluokka      | 6H +0,20                                 |
| Kierretyyppi          | MF                                       |
| Kierteen koko         | M20×1,25                                 |
| Pinnoitus             | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma            | 60 astetta                               |
| Kierrenormi           | DIN 13                                   |
| Etuviiste             | B  |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys          | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 3×D läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta        | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirengas            | ilman                                    |
| Tuotetyyppi           | Kierretappi                              |