

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M30X2****Tilastiedot**

Tilausnumero	130000 M30X2
GTIN	4045197999610
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 28 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	18 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen syvyys	90 mm
Terien lkm Z	4

varren $\varnothing D_s$	22 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen \varnothing	30 mm
Alkureiän \varnothing	28 mm
Kierteennousu	2 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	30
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirennas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi