

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M32X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M32X0,35
GTIN	4045197999696
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	20 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	0,35 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G

Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	31,65 mm
Kierteen syvyys	96 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Kierteen Ø	32 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M32×0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi