

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M2,2X0,45****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M2,2X0,45
GTIN	4045197997647
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Terien lkm Z	3
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kokonaispituus L	45 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,45 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen Ø	2,2 mm
Kierteen syvyys	6,6 mm
Alkureiän Ø	1,75 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M2,2 × 0,45
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi