

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M21X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M21X1,5
GTIN	4045197998897
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20

Kierteen Ø	21 mm
Alkureiän Ø	19,5 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	63 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	18 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M21×1,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi