

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M32X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M32X0,5
GTIN	4045197999702
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	180 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	20 mm
Kierteen Ø	32 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Alkureiän Ø	31,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H

Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	96 mm
Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	25 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M32x0,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi