

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M30X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M30X0,75
GTIN	4045197999566
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	18 mm
Alkureiän Ø	29,25 mm
Kierteen syvyys	90 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	30 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
varren $\varnothing D_s$	22 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M30x0,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi