

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M33X3,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M33X3,5
GTIN	4045197999849
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	180 mm
Standardi	DIN 376
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierteen syvyys	99 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	33 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Alkureiän Ø	29,5 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	25 mm
Kierteennousu	3,5 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M33×3,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi