

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M20X2,5****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130000 M20X2,5 |
| GTIN | 4045197998842 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|------------|
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |

| | |
|-------------------------|--|
| Kierteen Ø | 20 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Lastuava aine | HSS E |
| Standardi | DIN 376 |
| Alkureiän Ø | 17,5 mm |
| Kierteennousu | 2,5 mm |
| Kokonaispituus L | 140 mm |
| Varren nelikulmio □ | 12 mm |
| Kierteen syvyys | 60 mm |
| varren Ø D _s | 16 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierteen koko | M20 × 2,5 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |