

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M1,6X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M1,6X0,35
GTIN	4045197997531
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	40 mm
Lastu-urien määrä	2
Kierteennousu	0,35 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G

Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	2,5 mm
Kierteen \varnothing	1,6 mm
Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio \square	2,1 mm
Alkureiän \varnothing	1,25 mm
Kierteen syvyys	4,8 mm
Terien lkm Z	2
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M1,6 \times 0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3 \times D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi