

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M14X1,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M14X1,75
GTIN	4045197998347
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierteennousu	1,75 mm
Kokonaispituus L	110 mm
varren $\varnothing D_s$	11 mm
Varren nelikulmio $\square$	9 mm
Kierteen $\varnothing$	14 mm
Alkureiän $\varnothing$	12,25 mm
Kierteen syvyys	42 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M14x1,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi