

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M15X1,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M15X1,75
GTIN	4045197998422
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	110 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Toleranssiluokka	6H +0,20
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Kierteen Ø	15 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,75 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	45 mm
varren Ø D _s	12 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	13,25 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M15×1,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi