

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M5X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M5X0,75
GTIN	4045197997821
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX

Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Alkureiän Ø	4,25 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Kierteen Ø	5 mm
Kierteen syvyys	15 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	6 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M5×0,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi