

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M17X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M17X1,25
GTIN	4045197998552
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	11 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Toleranssiluokka	6H +0,20
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D _s	14 mm
Kierteen Ø	17 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Alkureiän Ø	15,75 mm
Kierteen syvyys	51 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,25 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M17×1,25
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi