

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M1,8X0,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M1,8X0,25
GTIN	4045197997555
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

varren $\varnothing D_s$	2,5 mm
Kierteen syvyys	5,4 mm
Kierteen $\varnothing$	1,8 mm
Kierteennousu	0,25 mm
Varren nelikulmio $\square$	2,1 mm
Lastu-urien määrä	2
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	40 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Alkureiän Ø	1,55 mm
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 371
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M1,8 × 0,25
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi