

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M6X0,35****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130000 M6X0,35 |
| GTIN | 4045197997845 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|------------|
| Standardi | DIN 371 |
| Kierteennousu | 0,35 mm |
| varren Ø D _s | 6 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |

| | |
|--|--|
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |
| Kierteen syvyys | 18 mm |
| Alkureiän Ø | 5,65 mm |
| Kokonaispituus L | 80 mm |
| Kierteen Ø | 6 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 4,9 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierteen koko | M6×0,35 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |