

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M4,5X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M4,5X0,75
GTIN	4045197997791
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	70 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	4,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kierteen syvyys	13,5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,75 mm
Alkureiän Ø	3,75 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M4,5 × 0,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi