

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M10X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M10X0,35
GTIN	4045197998026
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	100 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,35 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	9,65 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H

Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	30 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	8 mm
Kierteen Ø	10 mm
varren Ø D _s	10 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M10×0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi