

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M9X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M9X1,25
GTIN	4045197998019
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	7,75 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen Ø	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H

Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
varren $\varnothing D_s$	9 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	7 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	27 mm
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M9×1,25
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi