

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M16X1,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M16X1,75
GTIN	4045197998491
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20

Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	16 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen syvyys	48 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,75 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	14,25 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M16×1,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi