

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M4X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M4X0,35
GTIN	4045197997746
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Kierteen syvyys	12 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	4 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Alkureiän Ø	3,65 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Varren nelikulmio □	3,4 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX

Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi