

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M7X1****Tilastiedot**

Tilausnumero	130000 M7X1
GTIN	4045197997913
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 7 mmVarren nelikulmio  $\square$ : 5,5 mmAlkureiän  $\varnothing$ : 6 mm**Tekninen kuvaus**

varren $\varnothing D_s$	7 mm
Kierteen $\varnothing$	7 mm
Alkureiän $\varnothing$	6 mm
Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio $\square$	5,5 mm
Lastu-urien määrä	3

Kierteen syvyys	21 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierteennousu	1 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M7×1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi