

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M13X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M13X1,5
GTIN	4045197998262
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen syvyys	39 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Standardi	DIN 376
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H

Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Alkureiän Ø	11,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
varren Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Kierteen Ø	13 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M13×1,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi