

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M8X0,35****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M8X0,35
GTIN	4045197997920
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 371
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10

Toleranssiluokka	6H +0,20
Kokonaispituus L	90 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	7,65 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Kierteennousu	0,35 mm
Kierteen syvyys	24 mm
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	8 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M8×0,35
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi