

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M8X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M8X0,5
GTIN	4045197997937
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20

Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Varren nelikulmio $\square$	6,2 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	24 mm
Kierteen $\varnothing$	8 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän $\varnothing$	7,5 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	8
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi