

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M8X1****Tilastiedot**

Tilausnumero	130000 M8X1
GTIN	4045197997951
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren $\varnothing D_s$: 8 mmVarren nelikulmio \square : 6,2 mmAlkureiän \varnothing : 7 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteen \varnothing	8 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	90 mm
Kierteen syvyys	24 mm
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Lastu-urien määrä	3

Varren nelikulmio □	6,2 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Alkureiän Ø	7 mm
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M8 x 1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön

Värirennas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi