

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M2X0,35****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130000 M2X0,35 |
| GTIN         | 4045197997593  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Lastuava aine           | HSS E      |
| Kokonaispituus L        | 45 mm      |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 2,8 mm     |
| Toleranssiluokka        | ISO 1 4H   |
| Toleranssiluokka        | ISO 1X 4HX |
| Toleranssiluokka        | ISO 2 6H   |
| Toleranssiluokka        | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka        | 6H +0,05   |
| Toleranssiluokka        | ISO 3 6G   |
| Toleranssiluokka        | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka        | 7H         |
| Toleranssiluokka        | 7HX        |
| Toleranssiluokka        | 7G         |

|  |  |
|--|--|
| Toleranssiluokka                           | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,10                                 |
| Toleranssiluokka                           | 6H +0,20                                 |
| Standardi                                  | DIN 371                                  |
| Alkureiän Ø                                | 1,65 mm                                  |
| Lastu-urien määrä                          | 3  |
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 2,1 mm                                   |
| Kierteen syvyys                            | 6 mm                                     |
| Kierteen Ø                                 | 2 mm                                     |
| Kierteennousu                              | 0,35 mm                                  |
| Terien lkm Z                               | 3  |
| Kierretyyppi                               | MF                                       |
| Kierteen koko                              | M2×0,35                                  |
| Pinnoitus                                  | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma                                 | 60 astetta                               |
| Kierrenormi                                | DIN 13                                   |
| Etuviiste                                  | B  |
| Varsi                                      | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys                               | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla                       | enintään 3×D läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta                             | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi                      | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas                                 | ilman                                    |
| Tuotetyyppi                                | Kierretappi                              |