

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M8X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M8X1,25
GTIN	4045197997968
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20

varren $\varnothing D_s$	8 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	24 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Kierteen \varnothing	8 mm
Alkureiän \varnothing	6,75 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio \square	6,2 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M8 \times 1,25
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3 \times D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi