

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M4X0,7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M4X0,7
GTIN	4045197997760
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,7 mm
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	63 mm
Kierteen Ø	4 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G

Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierteen syvyys	12 mm
varren $\varnothing D_s$	4,5 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Alkureiän \varnothing	3,3 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M4x0,7
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi