

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M40X1****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130000 M40X1 |
| GTIN | 4045197625182 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 39 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|------------|
| Terien lkm Z | 4 |
| Kierteen syvyys | 120 mm |
| Kierteennousu | 1 mm |
| varren Ø D _s | 32 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H |
| Toleranssiluokka | ISO 1X 4HX |

| | |
|-----------------------|--|
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,05 |
| Toleranssiluokka | ISO 3 6G |
| Toleranssiluokka | ISO 3X 6GX |
| Toleranssiluokka | 7H |
| Toleranssiluokka | 7HX |
| Toleranssiluokka | 7G |
| Toleranssiluokka | 7GX |
| Toleranssiluokka | 6H +0,10 |
| Toleranssiluokka | 6H +0,20 |
| Kokonaispituus L | 200 mm |
| Alkureiän Ø | 39 mm |
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Standardi | DIN 376 |
| Varren nelikulmio □ | 24 mm |
| Kierteen Ø | 40 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierteen koko | M40×1 |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpäreiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |

| | |
|-------------|-------------|
| Värirennas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |