

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M41X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M41X0,5
GTIN	4045197625243
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	40,5 mm
varren Ø D _s	32 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	41 mm
Kierteen syvyys	123 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX

Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	200 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M41×0,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi