

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M48X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M48X0,5
GTIN	4045197625526
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	36 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	29 mm
Alkureiän Ø	47,5 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	0,5 mm
Kierteen Ø	48 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	144 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M48×0,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi