

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M52X4****Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130000 M52X4  |
| GTIN         | 4045197625670 |
| Tuoteluokka  | 10N           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Toleranssiluokka: ISO 1 4H

Toleranssiluokka: ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 4 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 48 mm

**Tekninen kuvaus**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| varren Ø D <sub>s</sub> | 40 mm   |
| Lastu-urien määrä       | 4       |
| Kokonaispituus L        | 250 mm  |
| Kierteen syvyys         | 156 mm  |
| Varren nelikulmio □     | 32 mm   |
| Standardi               | DIN 376 |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Toleranssiluokka     | ISO 1 4H                                 |
| Toleranssiluokka     | ISO 1X 4HX                               |
| Toleranssiluokka     | ISO 2 6H                                 |
| Toleranssiluokka     | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,05                                 |
| Toleranssiluokka     | ISO 3 6G                                 |
| Toleranssiluokka     | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranssiluokka     | 7H                                       |
| Toleranssiluokka     | 7HX                                      |
| Toleranssiluokka     | 7G                                       |
| Toleranssiluokka     | 7GX                                      |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,10                                 |
| Toleranssiluokka     | 6H +0,20                                 |
| Lastuava aine        | HSS E                                    |
| Alkureiän Ø          | 48 mm                                    |
| Terien lkm Z         | 4  |
| Kierteen Ø           | 52 mm                                    |
| Kierteennousu        | 4 mm                                     |
| Kierretyyppi         | MF                                       |
| Kierteen koko        | M52×4                                    |
| Pinnoitus            | pinnoittamaton                           |
| Kylkikulma           | 60 astetta                               |
| Kierrenormi          | DIN 13                                   |
| Etuviiste            | B  |
| Varsi                | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys         | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpäreiällä                 |
| Leikkaussuunta       | Oikea                                    |
| Kierreyökalan tyyppi | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Värirennas  | ilman       |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |