

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M40X1,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M40X1,75
GTIN	4045197625205
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän Ø	38,25 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Kierteennousu	1,75 mm
Kierteen syvyys	120 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	40 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M40×1,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi